




CN 操作说明书 1页
原件

用途

! 操动件AZ/AZM300-B1不设计用于和基础组件EX-AZM300系列一起使用。

尺寸

测量值均以mm为单位。



安装概述



请遵守标准ISO 12100, ISO 14119和 ISO 14120。


为正确固定电磁安全锁和操动件, 各提供两个适合M6螺栓的固定螺孔 (紧固力矩: 6 ... 7 Nm)。
我们建议安装操动件时使用垫圈。



操动件必须固定安装在防护门上, 并且采取恰当措施确保不会发生移位 (使用防逆转螺栓、粘接固定、螺栓头钻孔)。

安装位置任意。系统只能以安全组件和操动件之间小于 $\leq 2^\circ$ 的角度操作。


轴向和水平调节




保证操动件在旋转门把手中充足的插入深度。

安装示意图

正确



错误



电磁安全锁可用作限位挡块。根据防护门的重量和操动速度, 机械寿命可能有所降低。

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
邮编: 201712

电话: 021-63758287
传真: 021-63758297
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

