



CN	操作说明书	1页
	原件	

应用


S 900绳张紧轮设计用于在拉绳开关上简便省时地调整拉绳张紧度。

安装

只有专业人士可以安装。本组件的安装位置必须确保从开关位置能够看到拉绳的全长。用于挂住绳张紧轮的部件直径必须在5-6mm左右。
(亦可使用环眼螺钉作为连接。)

挂钩一侧的螺钉用来上紧固定拉绳。旋拧正面螺钉则可调整拉绳的张紧度（参考拉绳开关上的位置指示灯）。


组件




- 1 拉线开关
- 2 绳张紧轮 S 900
- 3 环眼螺钉
- 4 螺母
- 5 红色PVC外套Φ5mm的拉绳（金属芯Φ3mm）
- 6 张紧弹簧
- 7 U型固定环

根据使用的拉绳开关规格，每3-5米需安装绳托加以支撑。为了避免拉绳随机器的强烈振动出现共振摆动，建议绳托采取不同间距安装。仅限使用直线拉绳。

拉绳张紧方式



尺寸
测量值均以mm为单位。



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Phone: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: <http://www.schmersal.com>

Production site:

ACE Schmersal
Eletrônica Industrial Ltda.

Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada – CEP: 18550-000, Boituva – SP
Brazil

Phone: +55 - (0)15 - 32 63 - 9866
Fax: +55 - (0)15 - 32 63 - 9890
E-Mail: vendas@schmersal.com.br
Internet: <http://www.schmersal.com.br>