



FR Mode d'emploi page 1
Original

Application


Le tendeur de câble S 900 est utilisé pour régler de manière simple et rapide la tension du câble de traction des interrupteurs à commande par câble.

Montage

Le montage est à effectuer uniquement par du personnel compétent et qualifié. La position du dispositif doit être choisie de manière à ce que l'ensemble de la longueur du câble soit visible à partir de l'interrupteur. Le diamètre de la contre-pièce pour l'accrochage du tendeur de câble doit être de 5 ... 6 mm. (Autrement, une manille peut servir d'adaptateur.)

La vis du serre-câble est serrée pour fixer le câble. Tournez la vis en face-avant pour régler la tension de câble nécessaire (voir l'indicateur de pré-tension situé sur l'interrupteur à commande par câble).

Composants




- 1 Interrupteur à commande par câble
- 2 Tendeur S 900
- 3 Boulon à œil
- 4 Ecrou
- 5 Câble avec gaine PVC rouge Ø 5 mm (âme en acier Ø 3 mm)
- 6 Ressort de traction
- 7 Manille






En fonction de l'interrupteur à commande par câble utilisé, prévoir un support de câble tous les 3 à 5 m. Pour éviter des oscillations du câble sur des machines à fortes vibrations, il convient de monter les support de câble à des distances différentes. Il faut utiliser exclusivement des entrées droites pour le câble.

Serrer le câble dans le tendeur de câble



Dimensions

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefone +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Production site:

ACE Schmersal

Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada – CEP: 18550-000, Boituva – SP
Brésil

Telefone +55 - (0)15 - 32 63 - 9866
Téléfax +55 - (0)15 - 32 63 - 9890
E-Mail: vendas@schmersal.com.br
Internet: www.schmersal.com.br