



CSS 11-300-SD-M-ST

- 串联诊断输出
- 热塑外壳
- 最多可串联连接 31 传感器开关
- 联接器 M12, 8-芯
- \varnothing M30
- 高重复精度开关触点
- 传感器链最大长度 200 m
- 2 带短路保护的PNP安全输出
- 带短路检测、断线、安全电缆外部电压监控，直到控制箱
- 安全传感器也可以安装在V4A封盖后。

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。
可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/27 下午12:29