



## TESFA/ST24. 2/0

- 1 电缆进口 M 16 x 1.5
- 开关角度固定
- 1 联接器 M12, 8-芯
- 金属外壳
- 耐油和石油产品
- 为左或右门铰链
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- 简单安装, 适合所有常规型材 (30 ... 60 mm)

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/18 下午5:18