



## ZV10H 236-11Z-M20

- 速动是在一个常压下到达开关点
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 热塑外壳
- 耐油和石油产品
- 大量的二选一操动件
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- 双绝缘
- 符合EN 50047安装细节
- 操动头可按4 x 90° 重新安装
- 仅仅为了定位
- 操纵杆的角度每次可调节10°

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 下午5:34