



## AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R

- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 螺丝连接
- 侧面手动解锁
- 右手模式
- 紧凑的设计
- 对与操动件平面同平面或垂直的最小操作半径
- 联锁保护防止不正确锁定
- 单独编码
- 编码级别“高”，符合标准ISO 14119
- 双绝缘
- 高持紧力
- 长寿命
- 130 mm x 90 mm x 30 mm

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/4/30 下午7:41