



## AZM201Z-12-CC-T-SD2P

- 热塑外壳
- 传感器链最大长度 200 m
- 31串联传感器的自我监控
- 使用RFID技术进行编码, 符合ISO 14119
- 3 运行状态指示灯
- 传感器技术允许操作件和门锁之间, 允许垂直 $\pm 5$  mm, 水平 $\pm 1,5$  mm的偏差
- 适合滑动和铰链门
- 智能诊断
- 手动解锁
- 防护等级 IP66, IP67
- 高持紧力 2000 N
- 对称构造形式, 装配在40mm型材上
- OSSD 安全输出
- 适用于改造的紧急逃逸/紧急解锁功能

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,  
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。  
可能会有技术修改和错误。

Generated at: 2026/5/2 上午10:16