



PL Instrukcja obsługi Strona 1
Original

Uwagi ogólne



Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących instalacji, bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom oraz przepisów dotyczących prawidłowej utylizacji.

Dane techniczne

Przepisy:	EN 60947-5-1
Rodzaj konstrukcji zgodnie z EN ISO 14119:	1
Obudowa:	odlew ciśnieniowy z metalu lekkiego, malowana
Stopień ochrony:	IP65 zgodnie z EN 60529
Klasa ochrony:	I
Stopień zanieczyszczenia:	3
Temperatura otoczenia:	-30°C ... +90°C
Przylącze:	połączenie śrubowe
Przekrój kabla:	max. 2,5 mm ² (z tulejkami kablowymi)
Momenty dokręcania:	
- Zaciski przyłączeniowe:	1,5 Nm
- Śruby mocujące:	1,2 Nm
- Śruby pokryw:	0,7 Nm
- Śruby głowicy:	0,45 Nm
Kategoria użytkowania AC-15 I _e /U _e :	2,5 A / 230 VAC
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp} :	4 kV
Znamionowe napięcie izolacji U _i :	250 V
Termiczny prąd trwały I _{the} :	6 A
Zabezpieczenie zwarciove:	Bezpiecznik D 6 A gG
Warunkowy prąd zwarciovy:	1000 A
B _{10D} zestaw NC zgodnie z EN ISO 13849-1:	20.000.000



Provisions for a suitable conduit adapter to one of the applicable wiring systems in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70-2002 are available from the manufacturer. Refer to manufacturers information. Openings shall be closed by equipment rated for enclosure Types: 3, 3R, 3RX, 3S, 3SX, 3X, 5, 4, 4X, 6, 6P, 12 or 13. Tightening torque Field Wiring Terminals: 1.5 Nm




Dalsze informacje i aktualna deklaracja zgodności znajdują się w katalogach firmy Schmersal i w katalogu online w Internecie pod adresem products.schmersal.com.


Montaż i podłączenie elektryczne

Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy zainstalować wyłącznik w taki sposób, aby można było uzyskiwać wymagane ruchy wyłącznika. Wszystkie urządzenia mają wystarczającą nadwyżkę skoku, aby skompensować niedokładności prowadzenia systemu aktywacji. Nie wolno wykorzystywać wyłącznika jako ogranicznika. Pozycja montażowa jest dowolna.


Wymiary (w mm)



Przestawianie głowicy aktywatora



Przestawianie dźwigni z rolką




Podłączenie elektryczne może wykonać wyłącznie autoryzowany wykwalifikowany personel po odłączeniu napięcia zasilania.

Do wprowadzania przewodów należy stosować odpowiednie dławice kablowe o odpowiednim stopniu ochrony. Oznaczenia styków są podane we wnętrzu wyłącznika. Po podłączeniu należy oczyścić wnętrze wyłącznika z zanieczyszczeń. Należy unikać bardzo mocnego przykręcania śrub pokryw - może to pogorszyć szczelność wyłącznika.

1 zestaw NO / 1 zestaw NC

Styki pokazane w stanie nieaktywnym.





Długość odizolowanego x odcinka przewodu: 6 mm



Wersja z diodami LED

Indeks zamówieniowy G24, zabezpieczenie przed nieprawidłową biegunowością i skokami napięcia.

- Wskaźnik napięcia roboczego: zielony / GN
- Wskaźnik stanu: żółty / YE



K.A. Schmersal

Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Niemcy
Telefon: +49 202 6474-0
Faks: +49 202 6474-100
E-mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

