


Bandscheefloopschakelaars

M 330



- Metalen behuizing
- 2 contacten
- Sprongschakeling met zelfreinigend contact
- Bevestigingsmaten volgens EN 50041
- Lengteverstelbaar bedienelement met nylon rol
- Verkrijgbaar met LED
- 1 wartelinvoer M20 x 1,5
- Beschermingsklasse IP 65
- Voor lichte tot middelzware werking
- Slijtagearm draaihefboomopzetstuk

Technische gegevens

Voorschriften: IEC/EN 60947-5-1
 Behuizing en deksel: lichtmetalen gietijzer, verchroomd en gelakt
 Afdichtingsgraad: IP 65 volgens EN 60529
 Contactmateriaal: zilver
 Schakeldelen: wisselcontact met dubbele verbreking met 2 galvanisch gescheiden contactbruggen, gelijke potentiaal


Schakelsysteem: sprongschakeling met zelfreinigend contact
 Aansluitwijze: schroefaansluiting M 3,5
 Kabeldoorsnede: max. 2,5 mm² (adereindhulzen inbegrepen)

U_{imp} : 4 kV
 U_i : 250 V
 I_{the} : 6 A
 I_e/U_e : 2,5 A / 230 VAC
 Gebruikscategorie: AC-15
 Kortsluitbeveiliging: 6 A gL/gG D-zekering
 Contactopening: max. 2 x 0,5 mm
 Omschakeltijd: ≤ 10 ms (bij een bedieningssnelheid van 10 mm/min aan de stoter)

Natrilijktijd: ≤ 1,5 ms
 Omgevingstemperatuur: - 30 °C ... + 90 °C
 Mech. levensduur: > 30 miljoen schakelingen

Schakelfrequentie: max. 3000/h
 Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt: ± 0,02 mm aan de stoter

Contactvarianten



Goedkeuring




Bestelvoorbeeld

MV10H 330-11y-1348-①

Nr.	Invullen	Beschrijving
-----	----------	--------------

①	G24	Zonder LED Met LED
---	-----	-----------------------

Opmerking



LED-uitvoering:
 Bestelindex G24
 Beveiligd tegen verpoling en spanningspieken.
 • Weergave bedrijfsspanning: groen / GN
 • Weergave schakeltoestand: geel / YE