


Fußschalter

LKF



- Kunststoffgehäuse
- kleine flache Bauform
- Mikroschalter für Schaltströme bis 5 A
- 1- bzw 2-poliger Wechsler
- mit oder ohne konfektionierter Leitung lieferbar
- mit konfektionierter Leitung, Leitungslänge 2 m

Technische Daten


Vorschriften: IEC/EN 60947-5-1
VDE 0113 Teil 1
Gehäuse: schlagfester Thermoplast
Pedal: schlagfester Thermoplast
Anschlussart: kundenseitige Verdrahtung
mit geeigneter Anschlussleitung
(mit 1PW: dmax. = 6,5 mm,
mit 2PW: dmax. = 8,5 mm)
Bestellindex -2m: fest
vergossene Anschlussleitung,
3 x 0,5 mm² bzw. 6 x 0,5 mm²,
Länge 2 m
Schutzart: IP 65 mit Anschlussleitung,
IP 43 ohne Anschlussleitung
gem. EN 60529
Schaltssystem: Sprungschaltung
Kurzschlusschutz: 5 A gL/gG D-Sicherung
Schaltspannung: 250 VAC/DC
Max. Einschaltstrom: Mikroschalter:
5 A
Max. Schaltleistung: Mikroschalter:
1250 VA
Umgebungstemperatur: - 10 °C ... + 70 °C
Mech. Lebensdauer: > 1 Million Schaltspiele

Kontaktvarianten

1-poliger Wechsler



1-poliger Wechsler



Prüfzeichen



Bestelldaten

LKF ①-②

Nr.	Einfügen	Beschreibung
①	1PW 2PW	1-poliger Wechsler 2-poliger Wechsler
②	2m	ohne Leitung Leitungslänge 2m