



ES Manual de instrucciones. Página 1
Original


Descripción y uso

En la estructura de un sistema que consta de interruptores por tracción de cable y sistema de tracción de cable, la polea permite el guiado y la desviación del cable de tracción en un ángulo de 90° (véase figura en Montaje).

Montaje




Las poleas solo podrán ser montadas donde pueda verse la totalidad del recorrido del cable de tracción. Si se utiliza un resorte de tensión en un extremo del cable, la desviación máxima del cable mediante polea puede aplicarse en toda la longitud del cable de tracción. Deberá preverse suficiente espacio para poder alcanzar el recorrido de activación necesario.



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Mödinghofe 30, 42279 Wuppertal
Alemania
Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

Adecuado para el montaje interior y exterior de la polea de tracción. El bulón de guía deberá montarse por encima o por debajo de la polea, dependiendo de la posición del cable de tracción (véase figura en Montaje).

La posición de la polea (1) y del bulón de guía (2) se pueden ajustar en pasos de 8 mm. Para ello deberá retirarse el anillo (3) para colocar el elemento en la posición deseada y luego volver a colocar el anillo.




El soporte y los anillos están hechos de acero fino, mientras que el rodillo está hecho de plástico.

Dimensiones

Todas las medidas en mm.

Soporte



Par de apriete de los tornillos de sujeción 4 Nm.