



Interruptor de desvio de banda

T/M 250



- Invólucro metálico
- Actuação lenta, inversor com dupla interrupção
- Disponível actuação lenta com sobreposição ou escalonamento de contactos
- Actuação rápida, inversor com dupla interrupção
- 2 entradas de cabo
- Alavanca de desvio de banda disponível com diferentes comprimentos
- Tipo de protecção IP67
- Adequado para aplicações pesadas

Dados técnicos


Instruções: IEC/EN 60947-5-1
Invólucro: ferro fundido cinzento, zincado e pintado
Tipo de protecção: IP67 segundo EN 60529
Material dos contactos: Prata
Tipo de contactos: Acção rápida, inversor com duas pontes de contactos separadas galvanicamente
Comutação lenta: Contacto NC de ruptura positiva $\ominus$
Sistema de comutação: Acção rápida e lenta
Tipo de conexão: Ligação por parafuso M 4
Secção do cabo: máx. 2,5 mm² (incl. terminais de ponta de fio)

U_{imp} :
- Acção rápida: 4 kV
- Comutação lenta: 6 kV
 U_i :
- Acção rápida: 250 V
- Comutação lenta: 400 V
- Índice de encomenda -t: 500 V
 I_{the} :
 I_e/U_e :
- Acção rápida: 4 A / 230 V
- Comutação lenta: 4 A / 400 V
Categoria de aplicação: AC-15
Protecção contra curto-circuito: fusível 16 A gL/gG D
Amplitude de abertura do contacto:
- Acção rápida: máx. 2 x 2,5 mm
- Comutação lenta: máx. 2 x 2 mm
Tempo de comutação: 35 ms
Duração do impacto: 5 ms
Temperatura ambiente: -30 °C ... 90 °C
Resistência mecânica: 10 milhões de ciclos de comutação
Frequência de comutação: máx. 3000/h


Variantes de contacto

1 contacto NA
1 contacto NC

Acção rápida




Comutação lenta




2 contactos NA
2 contactos NC

Acção rápida



Comutação lenta



Certificados




Dados para encomenda

① 250-②z-③-④


Nº	Opção	Descrição
①	M. T.	Acção rápida Comutação lenta
②	11 22	1 NA / 1 NC 2 NA / 2 NC
③	Escolha dos alavancas a partir da página 1-159	
④	t	Versão tropical resistente a temperaturas entre -40°C ... +200°C
	1276	Contactos em ouro

Interrupor de desvio de banda


Componentes do sistema



Alavanca de desvio de banda 243



Alavanca de desvio de banda 966



Alavanca de desvio de banda 1224

Dados para encomenda

Alavanca de desvio de banda	
243	Índice para encomendar -243
966	Índice para encomendar -966
1224	Índice para encomendar -1224