


Interrupteurs de déport de bande

M 330



- Boîtier métallique
- 2 contacts
- Rupture brusque avec contact autonettoyant
- Cotes de montage selon EN 50041
- Levier réglable en longueur avec galet en nylon
- Disponible avec LED
- 1 entrée de câble M20 x 1,5
- Etanchéité IP 65
- Pour conditions d'utilisation légères à moyennes
- Tête pour levier rotatif quasi inusable

Données techniques

Normes de référence: CEI/EN 60947-5-1
Boîtier et couvercle: alliage léger, injecté, bichromaté et peint

Etanchéité: IP 65 selon EN 60529

Matériau des contacts: argent

Éléments de commutation: inverseur à double rupture avec 2 ponts de contacts isolés galvaniquement, potentiel identique

Système de commutation: rupture brusque à contact autonettoyant

Raccordement: bornes à vis M 3,5

Section du câble: max. 2,5 mm² (y compris embouts)

U_{imp}: 4 kV

U_i: 250 V

I_{the}: 6 A

I_e/U_e: 2,5 A / 230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

Fusible recommandé: 6 A gL/gG fusible D

Course d'ouverture des contacts: max. 2 x 0,5 mm

Temps de commutation: ≤ 10 ms (pour une vitesse d'attaque de 10 mm/min au poussoir)

Temps de rebondissement: ≤ 1,5 ms

Température ambiante: - 30 °C ... + 90 °C


Durée de vie mécanique: > 30 millions de manœuvres

Fréquence de manœuvre: max. 3000/h

Répétabilité du point de commutation: ± 0,02 mm au poussoir

Variantes de contact

1 NO / 1 NF



Homologations




Exemple de commande

MV10H 330-11y-1348-①

N°. Indiquer Description

① G24 Sans LED
Avec LED

Remarque



Modèle avec voyant lumineux LED:

Suffixe de commande G24, Protégé contre l'inversion de polarité et pointes de tension.

- Visualisation de la tension de service: vert / GN
- l'état de commutation: jaune / YE