


Fins de curso de desvio de banda

M 330




- Invólucro de metal
- 2 contactos
- Acção rápida com contactos auto-limpantes
- Dimensões para atravancamento conforme EN 50041
- Alavanca de comprimento ajustável, com rolo de nylon
- Disponível com LED
- 1 entrada de cabo M20 x 1,5
- Classe de protecção IP 65
- Para utilizações ligeiras e médias
- Cabeça de accionamento e de baixo desgaste

Dados técnicos

Normas: IEC/EN 60947-5-1
Invólucro e tampa: Metal leve fundido sob pressão, pintado
Tipo de protecção: IP 65 de acordo EN 60529
Material de contacto: prata
Tipo de contactos: inversor, dupla interrupção com duas pontes de contactos independentes mesmo potencial
Sistema de comutação: comutação de actuação rápida com contacto auto-limpante
Tipo de conexão: conexão aparafusada M 3,5
Secção: máx. 2,5 mm² (incl. bucha aderente)
U_{imp}: 4 kV
U_i: 250 V
I_{the}: 6 A
I_e/U_e: 2,5 A / 230 VAC
Categoria de aplicação: AC-15
Protecção contra curto circuito: 6 A gG fusível D de acordo DIN EN 60269-1
Capacidade de abertura do contacto: máx. 2 x 0,5 mm
Tempo de comutação: ≤ 10 ms (numa velocidade de accionamento de 10 mm/min junto ao pino de accionamento)
Duração do impacto: ≤ 1,5 ms
Temperatura ambiente: - 30 °C ... + 90 °C
Durabilidade mecânica: > 30 milhões de operações
Frequencia de actuação: max. 3000/h
Precisão da repetibilidade do ponto de actuação: ± 0,02 mm no pino de accionamento

Variantes de contactos



Certificados




Dados para a encomenda

MV10H 330-11y-1348-①

Nr.	Inserir	Descrição
①	G24	sem LED com LED

Observação



Versão LED
Código para encomenda G24; Protegido contra inversão de polaridade e contra picos de tensão

- Display indicador da tensão: verde (GN)
- Display indicador do estado de comutação: amarelo (YE)