


Interruttori a pedale

LKF




- Custodia di plastica
- Forma piccola e piatta
- Microinterruttore per correnti di commutazione fino a 5 A
- Commutatore ad 1 o 2 poli
- Disponibile con oppure senza cavo confezionato
- Con cavo confezionato, lunghezza cavo 2 m

Dati tecnici


Prescrizioni: IEC/EN 60947-5-1
VDE 0113 parte 1
Custodia: termoplastico antiurto
Pedale: termoplastico antiurto
Collegamento: Cablaggio con cavo di collegamento idoneo (con 1PW: dmax. = 6,5 mm, con 2PW: dmax. = 8,5 mm) indice d'ordine - 2m: cavo di allacciamento saldamente collegato, 3 x 0,5 mm² o 6 x 0,5 mm², Lunghezza 2 m
Grado di protezione: IP 65 con cavo, IP 43 senza cavo sec. EN 60529
Sistema di commutazione: commutazione tipo rapido
Protezione da corto circuito: 5 A gL/gG fusibile D
Tensione di commutazione: 250 VAC/DC
Max. corrente di avviamento: micro interruttore: 5 A
Max. capacità di commutazione: micro interruttore: 1250 VA
Temperatura ambiente: - 10 °C ... + 70 °C
Durata meccanica: > 1 milione di manovre

Varianti del contatto

Commutatore ad 1 polo



Commutatore ad 2 poli



Marchio di certificazione



Dati per l'ordine

LKF ①-②

N°.	Versioni	Descrizione
①	1PW 2PW	Commutatore ad 1 polo Commutatore ad 2 poli
②	Senza cavo 2m	Senza cavo Lunghezza cavo 2m